


E10591



Cabo com conector

ADOAH042VAS07,5E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 7,5 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)




E10591



Cabo com conector

ADOAH042VAS07,5E03

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul