

Cabo com conector

ADOAH042VAS0050E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material da porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10594



Cabo com conector

ADOAH042VAS0050E03

conexão elétrica

Cabo: 50 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul