


Prolongador

VDOAF030MSS00,8A03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E10601



Prolongador

VDOAF030MSS00,8A03STGF030MSS

conexão elétrica

Cabo: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

