



Cabo com conector

ADOAH042VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



E10610



Cabo com conector

ADOAH042VAS0010E03

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul