

E10614




Prolongador

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11386

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	III

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 46
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Prolongador

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - Buchse



Conexão



E10614



Prolongador

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado