




Conector fêmea a cablar

SDOAF030ZDSFKPK

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | < 60 AC/DC |
| Classe de proteção      |     | III        |


| Condições de funcionamento |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente       | [°C] | -25...70 |
| Proteção                   |      | IP 67    |

| Dados mecânicos       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| Dimensões             | [mm] | 25 x 13 x 42 |
| Materiais             |      | PA           |
| Material do invólucro |      | PA           |
| Material da porca     |      | ZnAl / Ni    |

| Notas                   |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Quantidade da embalagem |  | 1 peças |

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni



# E10619



## Conector fêmea a cablar

SDOAF030ZDSFKPK

### Conexão

