




Conector fêmea a cablar

SDOGF030ZDSFKPK

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11552
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Dimensões	[mm]	13 x 13 x 44
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		ZnAl / Ni

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni



E10620



Conector fêmea a cablar

SDOGF030ZDSFKPK

Conexão

