

E10622




Conector fêmea a cablar

SDOAH050MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11512

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 50 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 35 x 20 x 31

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10622



Conector fêmea a cablar

SDOAH050MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

