



Cabo com conector

ADOGG030--S0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	8 x 8 x 31
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC, Sem halogéneo, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU





Cabo com conector

ADOGG030--S0010A03

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul