




Prolongador

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado






Prolongador

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

