




Prolongador

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PA 6.6
Material do invólucro	PA 6.6
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E10631



Prolongador

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

