




Cabo com conector

ADOGH040VAS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC002
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10644



Cabo com conector


ADOGH040VAS0005A03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul