

E10655




Prolongador

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC052

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10655



Prolongador

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,5 Nm

