




Prolongador

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado






Prolongador

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS


conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conexão



conexão elétrica - Buchse



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado