


E10660



Cabo com conector

ADOGK190MSS0005B19

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 26 x 26 x 49

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material da porca latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23; Corpo moldado: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10660



Cabo com conector

ADOGK190MSS0005B19

Conexão

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo