




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 cinza

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - conector		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado






Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

conexão elétrica

Cabo: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

