




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 preto

Aplicação	
Formato	com amplificador
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	12...40 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 65
Dados mecânicos	
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

