


## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 cinza

## Aplicação

Formato

com amplificador

## Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

[V]

12...40 DC

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

[°C]

-25...90

Proteção

IP 65

## Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado

## Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



# E10673




## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

### conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

