

E10678




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11438
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 preto

Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

