




Prolongador

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC018
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado






Prolongador

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

