

E10700




Cabo com conector

ADOAH040VAS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT004

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10700



Cabo com conector


ADOAH040VAS0005E04

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão



BK =	Cores dos condutores :
BN =	preto
BU =	castanho
WH =	azul
	branco