


# E10714



## Cabo com conector

ADOAF030ZDS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção	III

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

### Dados mecânicos

Dimensões [mm]	17 x 10 x 27
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	zinco moldado sob pressão

### Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

### conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



# E10714



## Cabo com conector

ADOAF030ZDS0010A03

### Conexão



Cores dos condutores :

BN = castanho  
BK = preto  
BU = azul