

Cabo com conector

ADOAH042VAS0010A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 68
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	36 x 15 x 26
-----------	------	--------------

Materiais	PUR
-----------	-----

Material do invólucro	PUR
-----------------------	-----

Material da porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)
-------------------	-------------------------------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10719



Cabo com conector

ADOAH042VAS0010A04

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco