

E10721




Cabo com conector

ADOAH042VAS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC008

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 36 x 15 x 26

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material da porca 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10721



Cabo com conector

ADOAH042VAS0005A03

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul