


Cabo com conector

ADOAF032VAS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10728



Cabo com conector

ADOAF032VAS0005A03

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul