

## Cabo com conector

ADOAH042VAS0010F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Dados elétricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | 10...30 DC |
|-------------------------|-----|------------|

## Saídas

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conceção elétrica | PNP |
|-------------------|-----|

## Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|          |       |
|----------|-------|
| Proteção | IP 67 |
|----------|-------|

## Dados mecânicos

|           |      |              |
|-----------|------|--------------|
| Dimensões | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|-----------|------|--------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiais | TPU transparente |
|-----------|------------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material do invólucro | TPU, transparente |
|-----------------------|-------------------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Material da porca | latão, antissalpicos |
|-------------------|----------------------|

## Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 1 x LED, amarelo |
|              | em funcionamento    | 1 x LED, verde   |

## Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

# E10746



## Cabo com conector

ADOAH042VAS0010F03

### conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, antissalpícos



### Conexão



BN =  
BK =  
BU =

Cores dos condutores :  
castanho  
preto  
azul