

Cabo com conector

ADOAH042VAS0015F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
-----------	------	--------------

Materiais	TPU transparente
-----------	------------------

Material do invólucro	TPU, transparente
-----------------------	-------------------

Material da porca	latão, antissalpicos
-------------------	----------------------

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E10747



Cabo com conector

ADOAH042VAS0015F03

conexão elétrica

Cabo: 15 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, antissalpícos



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul