

E10774




Conector fêmea a cablar

SDOAH040PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11509 ou E11658

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 125 AC / < 150 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 35 x 20 x 30

Materiais PBT

Material do invólucro PBT

Material da porca PA

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10774



Conector fêmea a cablar


SDOAH040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PA



Conexão

