




Prolongador

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos


Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		ZnAl / Ni

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: ZnAl / Ni





Prolongador

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR / PVC, preto; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: ZnAl / Ni

