




Cabo com conector

ADOGH040ZDS0015A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 15 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado





Cabo com conector

ADOGH040ZDS0015A03

Conexão



BN = Cores dos condutores :
BK = castanho
BU = preto
azul