



Cabo com conector

ADOAF030MSS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E10787



Cabo com conector

ADOAF030MSS0005E03

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul