




Plugável

SSTAA030MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC
-------------------------	-----	----------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	25
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 58
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Bucim: PG 7

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado



E10788

Plugável

SSTAA030MSSFKPG



Conexão

