


E10790



Conector fêmea a cablar

SDOAH040MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 125 AC / < 150 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 36 x 20 x 35

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Bucim: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado



E10790



Conector fêmea a cablar

SDOAH040MSSFKPG

Conexão

