

E10792




Cabo com conector

ADOAH040MSS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC006

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10792



Cabo com conector

ADOAH040MSS0010A03

conexão elétrica


Cabo: 10 m, PUR / PVC, preto; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :
BN = castanho
BK = preto
BU = azul