

E10805




Conector fêmea a cablar

SDOAJ040PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10013

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 250 AC/DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...85

Proteção

IP 65

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

43 x 25 x 36

Materiais

PBT

Material do invólucro

PBT

Material da porca

ULTRAMID

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E10805



Conector fêmea a cablar

SDOAJ040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Bucim: PG 9

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: ULTRAMID; Contatos: dourado



Conexão

