




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M18/BASIC/MS/END STOP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E12746

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Formato com terminal de paragem

Dados mecânicos

Peso [g]	96,5
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)
Dimensões [mm]	M24 x 1,5
Designação da rosca	M24 x 1,5
Diâmetro interno [mm]	18
Materiais	latão revestimento de bronze branco; Porcas: latão revestimento de bronze branco
Binário de aperto [Nm]	7; (porcas de fixação: 40)

Acessórios

Items fornecidos Porcas: 2

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças