




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Aplicação

Aplicação

NAMUR

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 15 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

51,9

Dimensões

[mm]

31 x 14,5 x 38

Materiais

TPU; PUR

Material do invólucro

TPU / PUR

Material da porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Acessórios

Itens fornecidos

parafuso

etiqueta para marcação

Notas

Notas

Em caso de aplicação em zona 0, grupo IIB ou IIC, o operador deve evitar cargas eletrostáticas intensas junto à tomada de cabos.

Quantidade da embalagem


1 peças

**Cabos de conexão com conector de válvula**


VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

**conexão elétrica**

Cabo: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

