




Cabos de conexão com conector de válvula

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Aplicação NAMUR

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 15 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 30 x 15 x 39

Materiais TPU; PUR

Material do invólucro TPU / PUR

Material da porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Acessórios

Items fornecidos parafuso
etiqueta para marcação

Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

**Cabos de conexão com conector de válvula**


VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

**conexão elétrica**

Cabo: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

