




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	NAMUR
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 15 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	15 x 30 x 39
Materiais	TPU; PUR
Material do invólucro	TPU / PUR
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Acessórios	
Items fornecidos	parafuso etiqueta para marcação
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

**Cabos de conexão com conector de válvula**


VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

**conexão elétrica**

Cabo: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo moldado: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

