


Cabo com conector

ADOGH042MSS0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC645

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

163

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 47

Materiais

PUR transparente

Material do invólucro

PUR, transparente

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

1 x LED, amarelo

em funcionamento

1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E10827



Cabo com conector

ADOGH042MSS0005A04

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR, transparente; Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN =
BK =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
castanho
preto
azul
branco