

E10828




Cabo com conector

ADOGH040MSS0002F04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10915

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E10828



Cabo com conector


ADOGH040MSS0002F04

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco