

E10835




Ficha do adaptador

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10411

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 O-ring

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Rosca de montagem PG 9

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E10835



Ficha do adaptador

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco