

E10837




Cabo com conector

ASTAH050VAN00,6A02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10853

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Aplicação

NAMUR

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 15 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

39 x 30 x 15

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E10837



Cabo com conector


ASTAH050VAN00,6A02

conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR / PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



Conexão

1 WH

2 BK