




Cabo com conector

ASTAH050VAS00,6A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem halogéneo
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	39 x 30 x 15
Materiais	PUR; TPU
Material do invólucro	PUR / TPU
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E10838



Cabo com conector


ASTAH050VAS00,6A03

conexão elétrica


Cabo: 0,6 m, PUR, Sem halogéneo, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR / TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BN = Cores dos condutores :
castanho
BU = azul
GN/YE = verde/amarelo