


E10844



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Aplicação

Característica especial	Sem halogéneo
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	45,7
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, amarelo
--------------	------------------	------------------

Acessórios

Items fornecidos	parafuso
	etiqueta para marcação

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm

