E10849

Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP



Aplicação		
Formato		com terminal de paragem
Dados mecânicos		
Peso	[g]	36,3
Instrução de instalação		Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)
Dimensões	[mm]	M12 x 1 / L = 42
Designação da rosca		M12 x 1
Diâmetro interno	[mm]	8
Materiais		latão revestimento de bronze branco; Porcas: latão revestimento de bronze branco
Binário de aperto	[Nm]	5; (porcas de fixação: 10)
Acessórios		
Items fornecidos		Porcas: 2
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças