




Cabo com conector

ADOGA030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	15 x 15 x 42
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E10850



Cabo com conector


ADOGA030VAS0005E03

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, amarelo, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Cores dos condutores :
verde
vermelho/preto
vermelho/branco