


# E10852



## Cabo com conector

ADOGA040VAS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC
-----------------------------	----------

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 42
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

# E10852



## Cabo com conector


ADOGA040VAS0005E04

### conexão elétrica


Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



### Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto  
BN = castanho  
BU = azul  
WH = branco