




Cabo com conector

ASTAH050VAN00,6A02

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Aplicação	NAMUR
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 15 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	39 x 30 x 15
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E10853



Cabo com conector


ASTAH050VAN00,6A02

conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1 WH

2 BK