


Cabo com conector

ADOAH043MSS0002H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

27 x 15 x 39

Materiais

TPU transparente

Material do invólucro

TPU, transparente

Material da porca

latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

estado de comutação

2 x LED, amarelo

em funcionamento

1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E10854



Cabo com conector

ADOAH043MSS0002H04

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul
branco